



Kabeldurchführung Maschine zu Schaltschrank durch Boden.
 Cable implementation machine to cabinet by bottom.

Die Zeichnungen, Modelle, Schablonen, etc. bleiben unser ausschließliches Eigentum. Sie werden nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und dürfen zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Originale noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgedrängt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.

Kabelkanal in Maschinenplatte unten
 Cable duct in machine panel at the bottom

WORKING HEIGHT 900+/-25MM
 Alle Maße sind ca.- Maße
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
 All dimensions are approximate dimensions
 Subject to technical and dimensional modifications

- Not Aus
 emergency stop button
- Pneumatikanschluß
 Process air hose end PUN16x2,5

Alle Maße sind ca. Maße
 Technische und maßliche Änderungen vorbehalten
 All measures are approx. measures.
 Technical and dimensional changes reserved.

drawing approved:
 Ausführung genehmigt:
 Datum date
 Unterschrift signature

| Kunde / Projektname | Auftragsnummer | CAU | Datum | Name | Benennung / Description | Maßstab Scale |
|---------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Allergan | PR-2612130 | Erstellt | 21.05.2012 | WeberRe | Projektzeichnung | 1:25 |
| 13 | 1x Nol-Aus hinzu | SchierSt | Freigeg | 22.07.2014 | SchierSt | ZF |
| 12 | Nol-Aus hinzu | SchierSt | Geänd. | 22.07.2014 | SchierSt | 2 |
| 11.1 | Schalldämmhaube geändert | UlmerRa | Zeichnungs-Status | released | 4024158 Linoline | |
| 11 | Kabelkanal + Position Maschine | SlebeDi | 22.05.2014 | | | |
| 10 | Flaschenaufst. neu | UlmerRa | 17.04.2014 | | | |
| 9 | Neue Aufteilung | UlmerRa | 05.03.2014 | | | |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | Ursprung | Ersetzt durch | Ersatz für |

Version 13 Blatt 1
 Blätter 1